



Średnicówka mikrometryczna do szybkich pomiarów XTL, cyfrowa z Bluetooth, Zakres pomiarowy: 25-35mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428761 25-35
GTIN	2050002078031
Klasa artykułu	46B

Opis

Wykonanie:

3-punktowe przyrządy do szybkich pomiarów wewnętrznych, do pomiaru otworów nieprzelotowych od wielk. 12,5–16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od wielk. 12,5–16 z wkładkami HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Bezbłędny, pewny pomiar bez noniusza. Idealnie nadają się do pomiaru otworów pionowych.

Funkcja:

- **Przełączanie mm / cale.**
- **Ustawianie 2 wartości zadanych.**
- **Przycisk włączania / wyłączania funkcji Hold.**

w dostawie::

Dźwignia pomiarowa, głowica pomiarowa z protokołem kontrolnym UKAS, z 1 baterią nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498950 (od wielk. 20), nr 498951 (do wielk. 20), pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428510.

Opis techniczny

Karta danych

odczyt	0,001 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
granica błędu	0,004 mm
standardowa głębokość pomiaru	66 mm
wymiar a	0,5 mm
Liczba dołączonych baterii	1
głębokość pomiaru z przedłużką	230 mm
zakres pomiarowy	25 - 35 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
złącze	złącze Bluetooth
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	B6
Rodzaj produktu	3-punktowe średnicówki mikrometryczne

Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 50 mm	022500 50
Kalibracja DAkkS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	022510 200

Akcesoria

Przewody przyłączeniowe Duplex Typ 2	498950 2
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Przewody przyłączeniowe Duplex Typ USB2	498950 USB2

Karta danych

Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 35 mm	484030 35
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 25 mm	484030 25
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 32 mm	484030 32
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 34 mm	484030 34
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 30 mm	484030 30
Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 26 mm	484030 26
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych Typ 4/150	428510 4/150
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 28 mm	484030 28
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 27 mm	484030 27
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 33 mm	484030 33
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 29 mm	484030 29
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 31 mm	484030 31