



Średnicówka mikrometryczna do szybkich pomiarów XTL, cyfrowa z Bluetooth, Zakres pomiarowy: 65-80mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428761 65-80
GTIN	2050002078062
Klasa artykułu	46B

Opis

Wykonanie:

3-punktowe przyrządy do szybkich pomiarów wewnętrznych, do pomiaru otworów nieprzelotowych od wielk. 12,5–16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od wielk. 12,5–16 z wkładkami HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Bezbłądny, pewny pomiar bez noniusza. Idealnie nadają się do pomiaru otworów pionowych.

Funkcja:

- **Przełączanie mm / cale.**
- **Ustawianie 2 wartości zadanych.**
- **Przycisk włączania / wyłączania funkcji Hold.**

w dostawie::

Dźwignia pomiarowa, głowica pomiarowa z protokołem kontrolnym UKAS, z 1 baterią nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498950 (od wielk. 20), nr 498951 (do wielk. 20), pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428510.

Opis techniczny

Karta danych

Liczba dołączonych baterii	1
zakres pomiarowy	65 - 80 mm
granica błędu	0,005 mm
wymiar a	0,5 mm
głębokość pomiaru z przedłużką	230 mm
odczyt	0,001 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
standardowa głębokość pomiaru	80 mm
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
złącze	złącze Bluetooth
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	B6
Rodzaj produktu	3-punktowe średnicówki mikrometryczne

Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 100 mm	022500 100
Kalibracja DAkkS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	022510 200

Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 80 mm	484030 80
Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975

Przewody przyłączeniowe Duplex Typ 2	498950 2
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych Typ 5/150	428510 5/150
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 75 mm	484030 75
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 65 mm	484030 65
Przewody przyłączeniowe Duplex Typ USB2	498950 USB2
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 70 mm	484030 70
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 72 mm	484030 72
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 71 mm	484030 71
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 68 mm	484030 68
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 79 mm	484030 79
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 73 mm	484030 73
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 69 mm	484030 69
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 66 mm	484030 66
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 78 mm	484030 78
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 67 mm	484030 67
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 76 mm	484030 76
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 77 mm	484030 77
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 74 mm	484030 74