

**Rękawice, para 6345 // SKIN FLEX 3D, Rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094532 10
GTIN	4059904207059
Klasa artykułu	09H

Opis**Wykonanie:**

SKIN FLEX 3D 6345. Technologia dziewiarska 18G i technologia 3D FIT zapewniają bardzo wysoką sprawność manualną i idealne dopasowanie. Ze wzmocnieniem w obszarze mięśnia zginacza kciuka. Nadają się do ekranów dotykowych. Nadaje się do stanowisk roboczych ESD.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Rękawice chroniące przed wyładowaniami elektrostatycznymi nie izolują dłoni przed napięciem elektrycznym. Nie nadają się do prac na przewodach pod napięciem lub do ochrony przed porażeniem prądem, a jedynie chronią przed kontaktem z wyrobami.

Opis techniczny

Rodzaj rękawic	Rękawice odporne na przecięcie
Kategoria ochrony	Kategoria II

zawartość	1
Właściwości rękawic	Nadają się do ekranów dotykowych
Technologia tkania	18G
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
EN 388.	4X31C
materiał podłoża	nylon
powłoka	nitryl
zakres zastosowania	precyzyjne
kolor	czarno-szare
zastosowanie	wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem	C
Rodzaj produktu	Rękawice odporne na przecięcie