

**Rękawice, para 6845 // SKIN FLEX 3D, Rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094533 10
GTIN	4059904206779
Klasa artykułu	09H

Opis**Wykonanie:**

SKIN FLEX 3D 6845. Bardzo wysoka ochrona przed przecięciem (poziom skuteczności F) przy wysokim komforcie noszenia dzięki dopasowaniu 3D FIT. Ze wzmocnieniem w obszarze mięśnia zginacza kciuka. Nadają się do ekranów dotykowych. Nadaje się do stanowisk roboczych ESD.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Rękawice chroniące przed wyładowaniami elektrostatycznymi nie izolują dłoni przed napięciem elektrycznym. Nie nadają się do prac na przewodach pod napięciem lub do ochrony przed porażeniem prądem, a jedynie chronią przed kontaktem z wyrobami.

Opis techniczny

Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice odporne na przecięcie

zawartość	1
Właściwości rękawic	Nadają się do ekranów dotykowych
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
EN 388.	4X42F
materiał podłoża	nylon
powłoka	nitryl
zakres zastosowania	uniwersalne
kolor	czarny
zastosowanie	wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem	F
Rodzaj produktu	Rękawice odporne na przecięcie