



Sztyblety dla spawaczy, czarne CARL II HI, S3, rozmiar butów wg UE: 41



Dane zamówienia

Numer katalogowy	092254 41
GTIN	4030839365083
Klasa artykułu	09P

Opis

Wykonanie:

Obuwie dla spawaczy o najlepszych właściwościach termicznych. Odporność na wysoką temperaturę do ok. 200°C, krótkotrwała odporność do ok. 300°C.

- **Materiał wierzchni z mocnej skóry bydlęcej.**
- **Wyściółka ze skóry.**
- **Zamknięty język.**
- **Na całej powierzchni wkładka Basic grey.**
- **Antystatyczna wkładka z miękkiej włókniny.**
- **Grubo profilowana podeszwa gumowa / PU SAFETY-GRIP.**
- **Czubek ochronny z PU.**
- **Szwy odporne na wysoką temperaturę.**
- **Szybkie zapięcie ułatwia zakładanie.**
- **Wyścielany mankiet z ochroną przeciwiskrową.**

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 FO SR LG HI HRO

Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.

wskazówka:

Towar magazynowy w rozmiarach UE 39–46, na zamówienie w rozmiarach UE 39–48.

Opis techniczny

Karta danych

Norma	Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
kolor	czarny
Seria	CARL
Rodzaj	męska
wielkość butów wg UE	41
Właściwości	Odporny na paliwo
Właściwości	Uchwyt drabinkowy
klasa ochrony	S3
materiał czubka ochronnego	stal
odporność na wydeptywanie	stal
Zachowanie podeszw zewnętrznych przy kontakcie z ciepłem (punkt topienia podeszwy zewnętrznej)	Ponad 200 °C
Rodzaj produktu	Buty z cholewką

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/092254-41>