



Sztyblety dla spawaczy, czarne CARL II HI, S3, rozmiar butów wg UE: 42



Dane zamówienia

Numer katalogowy	092254 42
GTIN	4030839365090
Klasa artykułu	09P

Opis

Wykonanie:

Obuwie dla spawaczy o najlepszych właściwościach termicznych. Odporność na wysoką temperaturę do ok. 200°C, krótkotrwała odporność do ok. 300°C.

- **Materiał wierzchni z mocnej skóry bydlęcej.**
- **Wyściółka ze skóry.**
- **Zamknięty język.**
- **Na całej powierzchni wkładka Basic grey.**
- **Antystatyczna wkładka z miękkiej włókny.**
- **Grubo profilowana podeszwa gumowa / PU SAFETY-GRIP.**
- **Czubek ochronny z PU.**
- **Szwy odporne na wysoką temperaturę.**
- **Szybkie zapięcie ułatwia zakładanie.**
- **Wyścielany mankiet z ochroną przeciwiskrową.**

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 FO SR LG HI HRO

Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.

wskazówka:

Towar magazynowy w rozmiarach UE 39–46, na zamówienie w rozmiarach UE 39–48.

Opis techniczny

Karta danych

Zachowanie podeszw zewnętrznych przy kontakcie z ciepłem (punkt topienia podeszwy zewnętrznej)	Ponad 200 °C
Seria	CARL
Rodzaj	męska
kolor	czarny
Norma	Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
odporność na wydeptywanie	stal
wielkość butów wg UE	42
Właściwości	Odporny na paliwo
Właściwości	Uchwyt drabinkowy
klasa ochrony	S3
materiał czubka ochronnego	stal
Rodzaj produktu	Buty z cholewką

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/092254-42>