

Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 20/09mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260711 20/09
GTIN	4045197655455
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Długość wysięgu L ₁ uchwytów neutralnych	11 mm
śruba do płytki podporowej	269013 2
śruby mocujące	269028 2
pasująca wymienna płytka skrawająca	SC.. 09T3..
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	125 mm
płytki podporowa	269005 12
Wielkość chwytu	20 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄ uchwytów neutralnych	10 mm
kod ISO uchwytu	SSDCN 2020K09
wielk. płytki	9 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

płytki podporowa Typ 12

269005 12

śruby mocujące Typ 2

269028 2

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500