

Garant**Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill chwyt uniwersalny, 5xD, Ø DC m7: 41mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 234015 41 |
| GTIN | 4045197697530 |
| Klasa artykułu | 21S |

Opis**Wykonanie:**

Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.

tolerancja otworu: -0,1 / +0,35 mm

Opis:

Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5xD.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 234030–234098.

Użycie, tekst reklamowy:

Z płytkami skrawającymi nr GG2340–GG2389.

Pasuje do:

Płytki skrawające SOGX 130511.

Zalecenie:

przy nawiercaniu zredukować posuw do 70%.

wskazówka:

Inne wymiary pośrednie o wymiarach 1/10 dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| śruby mocujące | 239700 20IP (6,3 Nm) |
| Długość użyteczna L ₁ | 205 mm |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 130511 |
| Liczba ostrzy Z | 1 |

| | |
|--|----------------------------------|
| Ø chwytu D_s | 40 mm |
| Długość chwytu L_s | 68 mm |
| Seria | Power Drill |
| Ø nomin. D | 41 |
| Maks. limit przestawiania $V_{maks.}$ | 0,25 mm |
| Długość wysięgu L_A | 234 mm |
| Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych | HB6535 |
| Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych | HB6640 |
| Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych | HB630 |
| Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych | HB6810 |
| Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do | 5×D |
| chwyt | ISO 9766 |
| zastosowanie wiertel | warunkowo nawiercanie centrujące |
| zastosowanie wiertel | warunkowo baryłkowy |
| zastosowanie wiertel | warunkowo wiercenie poprzeczne |
| zastosowanie wiertel | warunkowo wiercenie pakietowe |
| zastosowanie wiertel | warunkowo wyjście skośne |
| zastosowanie wiertel | warunkowo wyjście skośne |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Strategia skrawania | HPC |
| Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |

Akcesoria

| | |
|--|-------------|
| Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm | 659874 50 |
| Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm | 659906 1600 |
| | 674252 20IP |

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 20IP

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus10 -elem. napęd 20IP

239700 20IP

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659957 1600