

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/12mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260706 25/12
GTIN	4045197653314
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
długość główki L ₁	25 mm
śruba do płytki podporowej	269013 5
kod ISO uchwytu	SSSCR/L 2525M12
Wielkość chwytu	25 mm
wielk. płytki	12 mm
śruby mocujące	269028 20
pasująca wymienna płytka skrawająca	SC.. 1204..
płytki podporowa	269005 9
długość całkowita L	150 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruba do płytki podporowej Typ 5

269013 5

śruby mocujące Typ 20

269028 20

płytki podporowa Typ 9

269005 9

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500