

**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 12/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260707 12/09
GTIN	4045197655424
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

długość główki L <sub>1</sub>	18 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	SC.. 09T3..
kod ISO uchwytu	SSSCR/L 1212F09
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	16 mm
śruby mocujące	269028 2
Wielkość chwytu	12 mm
wielk. płytki	9 mm
długość całkowita L	80 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruby mocujące Typ 2

269028 2

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500