

Garant**SOGX 080407, HB6530, Typ: ST1400**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	234064 ST1400
GTIN	4045197697776
Klasa artykułu	21E

Opis

Pasuje do:

GARANT Power Drill nr 234000 – 234025.

Zalecenie:

Przy nawiercaniu z użyciem uchwytu nr 234015 i 234025 zmniejszyć posuw do 70%.

wskazówka:

Nie stosować jako ostrze wewnętrzne (dla ostrzy wewnętrznych konieczny jest materiał ostrzy HB630).

posuw f: 0,08 - 0,16 mm/obr.

Opis techniczny

typ	ST1400
Seria	Power Drill
liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 080407
Gatunek	HB6530
Materiał ostrza	HM

posuw f	0,08 - 0,16 mm/obr.
Rodzaj produktu	Wiercenie

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	230 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	190 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się		