

**Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 20/10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260611 20/10
GTIN	4045197653246
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytka skrawająca	RC.X 1003
wielk. płytki	10 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	125 mm
śruba do płytki podporowej	269013 2
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub> uchwytów neutralnych	15 mm
płytki podporowa	269005 11
śruby mocujące	269028 2
Długość wysięgu L <sub>1</sub> uchwytów neutralnych	20,3 mm
kod ISO uchwytu	SRDCN 2020K10
Wielkość chwytu	20 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	30 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

---

**Akcesoria**

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 2	269028 2
płytki podporowa Typ 11	269005 11
śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500