

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/09mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260707 16/09
GTIN	4045197653321
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	SC.. 09T3..
kod ISO uchwytu	SSSCR/L 1616H09
śruba do płytki podporowej	269013 2
Wielkość chwytu	16 mm
wielk. płytki	9 mm
płytki podporowa	269005 12
długość główki L ₁	20 mm
śruby mocujące	269028 2
Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
długość całkowita L	100 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

śruby mocujące Typ 2

269028 2

płytki podporowa Typ 12

269005 12

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500