

**Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 25/10mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260611 25/10  |
| GTIN             | 4045197653253 |
| Klasa artykułu   | 21T           |

**Opis techniczny**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Wielkość chwytu  | 25 mm                        |
| kod ISO uchwytu  | SRDCN 2525M10                |
| śruby mocujące   | 269028 2                     |
| wielk. płytki  | 10 mm                        |
| płytki podporowa   | 269005 11                    |
| Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub> uchwytów neutralnych | 17,5 mm                      |
| Długość wysięgu L <sub>1</sub> uchwytów neutralnych        | 20,3 mm                      |
| pasująca wymienna płytka skrawająca                        | RC.X 1003                    |
| Długość całkowita L uchwytów neutralnych                   | 150 mm                       |
| śruba do płytki podporowej                                 | 269013 2                     |
| norma  | Norma zakładowa              |
| rodzaj zastosowania  | neutralne                    |
| chłodzenie wewnętrzne                                      | nie                          |
| Kąt ustawienia κ   | 30 stopni                    |
| zastosowanie   | Toczenie poprzeczne          |
| zastosowanie   | Toczenie wzdłużne zewnętrzne |
| Rodzaj produktu  | Noże                         |

---

**Akcesoria**

|   |            |
|---|------------|
| śruby mocujące Typ 2  | 269028 2   |
| śruba do płytki podporowej Typ 2  | 269013 2   |
| Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8                               | 674248 TX8 |
| płytki podporowa Typ 11   | 269005 11  |
| Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659957 500 |