

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/10mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260606 20/10
GTIN	4045197655363
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

pasująca wymienna płytko skrawająca	RC.X 1003
płytko podporowa	269005 11
długość główki L ₁	17 mm
śruba do płytki podporowej	269013 2
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
kod ISO uchwytu	SRGCR/L 2020K10
Wielkość chwytu	20 mm
wielk. płytki	10 mm
śruby mocujące	269028 2
długość całkowita L	125 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	30 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
---	------------

płytki podporowa Typ 11	269005 11
-------------------------	-----------

śruby mocujące Typ 2	269028 2
----------------------	----------

śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2
----------------------------------	----------

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500
---	------------