


Garant

**Płytki do przecinania wersja neutralna, HB9035, Szerokość skrawania W:
8mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273500 8
GTIN	4067263118794
Klasa artykułu	21J

Opis

Zastosowanie:

Do opravek mieczowych nr 273551 – 273558.

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,19 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Szerokość skrawania W	8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB9035
liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	80 m/min	K
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się		
przerywanie	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		