

Garant**Płytki do przecinania wersja neutralna, HB9035, Szerokość skrawania W:
1,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273500 1,5
GTIN	4067263118763
Klasa artykułu	21J

Opis**Zastosowanie:**

Do opravek mierzowych nr 273551 – 273558.

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	1,5 mm
promień naroża	0,15 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,04 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB9035
liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	80 m/min	K
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się		
przerywanie	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		