

**Suwmiarka warsztatowa o lekkiej konstrukcji, Zakres pomiarowy: 200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412770 200
GTIN	4067263118930
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Suwmiarka warsztatowa o **lekkiej konstrukcji. Odczyt bez paralaksy** z maksymalnym kontrastem dzięki białej skali na czarnej powierzchni. Optymalne prowadzenie i właściwości ślizgowe zapewnia położona wewnątrz, podwójna prowadnica pryzmowa. Szczęki pomiarowe z hartowanej stali nierdzewnej, precyzyjnie szlifowane.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki pomiarowe 125 mm, 150 mm.

Opis techniczny

masa	0,4 kg
Norma	norma zakładowa
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	10 mm
długość szczęk	90 mm
noniusz	1/20
granica błędu	0,05 mm
Kalibracja	A1
Opakowanie	Stabilny pojemnik
zakres pomiarowy	0 - 200 mm
Technika pomiarowa	analogowy

Karta danych

wszystkie części

hartowana

Rodzaj produktu

Suwmiarka warsztatowa

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/412770-200>