

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/12mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260707 25/12
GTIN	4045197653352
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

płytką podporowa	269005 9
pasująca wymienna płytką skrawająca	SC.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
wielk. płytki	12 mm
kod ISO uchwytu	SSSCR/L 2525M12
Wielkość chwytu	25 mm
śruby mocujące	269028 20
długość główki L ₁	25 mm
śruba do płytki podporowej	269013 5
długość całkowita L	150 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

śruba do płytki podporowej Typ 5

269013 5

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

płytki podporowa Typ 9

269005 9

śruby mocujące Typ 20

269028 20

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500