

Garant GRIDLINE

Szafy narzędziowe przystosowane do podnoszenia suwnicą, do szuflad, 36×24G, typ / liczba szuflad: 5/0**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	932400 5/0
GTIN	4067263118183
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Obudowa szafy narzędziowej przystosowana do podnoszenia suwnicą 40×28G, pasująca do szuflad 36×24G. Z 4 obrotowymi uszkami do mocowania na hakach ładunkowych. Z dwoma prętami blokującymi do bezpiecznego transportu, zamknięcie na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy, odpowiednia kłódka z kabłąkiem o średnicy maks. 6 mm). Z 4 nóżkami z ceowników do transportu wózkiem widłowym; możliwość podjechania z przodu i z boku. Bardzo wytrzymała, wzmocniona konstrukcja ramowa z blachy stalowej. Odpowiednie szuflady zob. nr 931356.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, pokrywa – antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Tylko warunkowo do zastosowań zewnętrznych, nie należy narażać na czynniki atmosferyczne.

Opis techniczny

szerokość	1020 mm
głębokość	793 mm
wysokość	1250 mm

głębokość w G	28
szerokość w G	40
wysokość użytkowa	900 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	36×24G
Rodzaj produktu	Obudowa szafki narzędziowej

Aksesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
---	-------------