



Rękawice, para 8700 ESD 3D, Rozmiar rękawic: 7



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094535 7
GTIN	4059904195233
Klasa artykułu	09H

Opis

Wykonanie:

8700 ESD 3D. Bardzo **czułe** i **antypoślizgowe**, o unikalnym **komforcie noszenia** dzięki technologii 3D FIT. **Nadają się do ekranów dotykowych.** Sprawdzona przyjazność dla skóry i certyfikacja wg Öko-Tex® Standard 100. Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C przez 15 sekund. Rękawice antystatyczne do **zastosowań ESD.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Rękawice chroniące przed wyładowaniami elektrostatycznymi nie izolują dłoni przed napięciem elektrycznym. Nie nadają się do prac na przewodach pod napięciem lub do ochrony przed porażeniem prądem, a jedynie chronią przed kontaktem z wyrobami.

Opis techniczny

Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
----------------	----------------------

Kategoria ochrony	Kategoria II
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
zawartość	1
Właściwości rękawic	Nadają się do ekranów dotykowych
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
zastosowanie	wielorazowe
norma	EN 407
EN 407	X1XXXX
EN 388.	4131X
materiał podłoża	Nylon
powłoka	PU-pianka nitrylowa
zakres zastosowania	Uniwersalne
kolor	czarny / szary
Rodzaj produktu	Rękawice ESD