

**Rękawice, para A755, Rozmiar rękawic: 8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094516 8
GTIN	5036108381869
Klasa artykułu	04J

Opis**Wykonanie:**

Innowacyjna konstrukcja TPR w połączeniu ze stopniem ochrony przed przecięciem na poziomie F powodują, że rękawica odporna na uderzenia zapewnia wyjątkową sprawność manualną, komfort i ochronę. Nadaje się do użytku z urządzeniami wyposażonymi w ekrany dotykowe.

- **Stopień ochrony przed przecięciem F.**
- **Maksymalna ochrona przed uderzeniami dzięki technologii TRP Pod.**
- **Wzmocniony obszar kciuka i wyściełane powierzchnie dłoni.**
- **Mocowanie na rzep na nadgarstku zapewnia pewne osadzenie.**
- **Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C.**
- **Warstwa pianki nitrylowej zapewnia bardzo dobrą przyczepność w mokrych i suchych warunkach.**
- **Zastosowanie dwóch różnych powłok zapewnia trwałość.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Rodzaj rękawic	Rękawice odporne na przecięcie
Kategoria ochrony	Kategoria III
Właściwości rękawic	Nadają się do ekranów dotykowych
EN 388.	4X42FP
EN 407	X1XXXX
materiał podłoża	TPR, HPPE, poliester, elastan
powłoka	pianka nitrylowa
zakres zastosowania	uniwersalne / Heavy Duty
kolor	czarno-szaro-zielony
norma	EN 407.
zastosowanie	wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem	F