



Szlifierki kątowe, Typ: 72250660



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077111 72250660
GTIN	4068708005426
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa szlifierka kątowa FEIN Ø 125 mm.

- Mocny i wydajny silnik do codziennej pracy.
- Wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika dzięki monitorowaniu odrzutu, blokadzie ponownego rozruchu i uchwytowi antywibracyjnemu.
- Wysoka odporność na przeciążenia dzięki bezpośredniemu chłodzeniu silnika. Głowicę z przekładnią można obracać skokowo co 90° (zapewnia to optymalne położenie wyłącznika, zależnie od zastosowania).
- Szybka, niewymagająca użycia narzędzi wymiana materiałów ściernych za pomocą nakrętki szybkomocującej.

w dostawie::

Uchwyt, osłona, nakrętka mocująca, klucz.

Opis techniczny

maks. Ø tarczy	125 mm
maks. wibracje wg EN	5,1 m/s ²
częstotliwość sieciowa	50 Hz
masa	2,2 kg

Karta danych

maks. głębokość cięcia	35 mm
długość przewodu	4 m
oznaczenie producenta	CG15-125BL
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
pobór mocy	1500 W
cechy szczególne	Silnik bezszczotkowy
Napięcie w sieci	230 V
Układ łagodnego rozruchu	tak
maksymalna prędkość obrotowa	3800 - 9000 min ⁻¹
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
układ czuwakowy	nie
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe