



Szlifierki kątowe Akumulator, typ: 71221561



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077107 71221561
GTIN	4068708004719
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Odporna na kurz i mocna akumulatorowa szlifierka kąтова 18 V Ah AMPShare do skutecznego rozdzielania, szlifowania, usuwania zadziorów i montażu. Podwójna produktywność – nawet 50% więcej cięć w porównaniu z poprzednim systemem dzięki doskonałemu połączeniu mocnej maszyny i wydajnego systemu akumulatorów ProCORE. Trwała i mocna dzięki całkowicie zamkniętej obudowie silnika. Takie rozwiązanie chroni silnik przed agresywnymi pyłami ceramicznymi i mineralnymi. Innowacyjne żebra chłodzące zapewniają optymalne odprowadzanie ciepła, z kontrolą temperatury włącznie.

· **Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej.**

w dostawie::

Bez akumulatora i ładowarki. W komplecie pokrywa ochronna, beznarzędziowa nakrętka szybko mocująca, uchwyt antywibracyjny, klucz, L-BOXX.

wskazówka:

Odpowiedni zestaw startowy zob. nr 073863 – 073867.

Opis techniczny

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak

oznaczenie producenta	CCG18-115-12 AS
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
maks. głębokość cięcia	25 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
masa	2 kg
maks. wibracje wg EN	5 m/s ²
maks. Ø tarczy	115 mm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
zakres prędkości obrotowej	2500 - 8500 min ⁻¹
Napięcie akumulatorów	18 V
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe

Akcesoria

Akumulatorowy zestaw startowyProCore typ akumulatora, napięcie C18 V	073863 C18
Akumulatorowy zestaw startowyProCore typ akumulatora, napięcie C18 V	073865 C18
Ładowarki akumulatorów Typ 1880CV	073866 1880CV
Ładowarki akumulatorów Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Ładowarki akumulatorów Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Akumulatorowy zestaw startowyProCore typ akumulatora, napięcie C18 V	073867 C18