



Szlifierki kątowe, Typ: 7222906023



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077111 7222906023
GTIN	4014586900346
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa szlifierka kąтова FEIN Ø 125 mm.

- **Mocny i wydajny silnik do codziennej pracy.**
- **Wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika dzięki monitorowaniu odrzutu, blokadzie ponownego rozruchu i uchwytowi antywibracyjnemu.**
- **Wysoka odporność na przeciążenia dzięki bezpośredniemu chłodzeniu silnika. Głowicę z przekładnią można obracać skokowo co 90° (zapewnia to optymalne położenie wyłącznika, zależnie od zastosowania).**
- **Szybka, niewymagająca użycia narzędzi wymiana materiałów ściernych za pomocą nakrętki szybkomocującej.**

w dostawie::

Uchwyt, osłona, nakrętka mocująca, klucz.

Opis techniczny

długość przewodu	4 m
maks. głębokość cięcia	35 mm
maks. wibracje wg EN	6 m/s ²
układ czuwakowy	nie

Karta danych

maksymalna prędkość obrotowa	11500 min ⁻¹
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
masa	2,4 kg
częstotliwość sieciowa	50 Hz
oznaczenie producenta	CG17-125
cechy szczególne	wykonanie krótkie
Układ łagodnego rozruchu	tak
maks. Ø tarczy	125 mm
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
Napięcie w sieci	230 V
pobór mocy	1700 W
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe