

**Szlifierki kątowe, Typ: 7222896023****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077111 7222896023
GTIN	4014586900339
Klasa artykułu	03F

Opis**Wykonanie:**

Kompaktowa szlifierka kąтова FEIN Ø 125 mm.

- Mocny i wydajny silnik do codziennej pracy.
- Wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika dzięki monitorowaniu odrzutu, blokadzie ponownego rozruchu i uchwytowi antywibracyjnemu.
- Wysoka odporność na przeciążenia dzięki bezpośredniemu chłodzeniu silnika. Głowicę z przekładnią można obracać skokowo co 90° (zapewnia to optymalne położenie wyłącznika, zależnie od zastosowania).
- Szybka, niewymagająca użycia narzędzi wymiana materiałów ściernych za pomocą nakrętki szybkomocującej.

w dostawie::

Uchwyt, osłona, nakrętka mocująca, klucz.

Opis techniczny

maks. wibracje wg EN	6 m/s ²
maks. Ø tarczy	125 mm
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
układ czuwakowy	nie

pobór mocy	1400 W
oznaczenie producenta	CG14-125V
Napięcie w sieci	230 V
częstotliwość sieciowa	50 Hz
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
cechy szczególne	Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
długość przewodu	4 m
maksymalna prędkość obrotowa	2800 - 11500 min ⁻¹
maks. głębokość cięcia	35 mm
masa	2,3 kg
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe