

REMS

Gwintownica „EVA Set R” kompletna, ze skrzynką z blachy stalowej, Typ: 3/8-1.1/4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	820301 3/8-1.1/4
GTIN	4039976048347
Klasa artykułu	84B

Opis

Wykonanie:

Szybka wymiana głowicy skrawającej poprzez nałożenie na główkę grzechotek z szybkim ryglowaniem. Głowice skrawające z długimi prowadnicami rur i precyzyjnie wyregulowanymi szczękami tnącymi. Szczęki tnące są szczególnie odporne na zużycie i mogą być wymieniane. Grzechotka przełączalna do obrotów w prawo i w lewo. Dzięki odwróconym szczękom tnącym nadają się również do gwintowania niemal do ścianki (na krótkich, już zainstalowanych króćcach). Nie nadają się do rur VA.

Zastosowanie:

Jako lekka i poręczna gwintownica budowlana. **Mała \varnothing głowicy umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach.**

Pasuje do:

Gwint rurowy Whitwortha wg DIN EN 10226 **stożkowy 1:16.**

Zawartość:

odpowiednie głowice skrawające po 1 szt.

(do gwintów rurowych Whitwortha): 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1 1/4 cala

Ramię grzechotki: 1 szt.

wskazówka:

Poniższe części można otrzymać na zamówienie również oddzielnie:

- **ramię grzechotki,**
- **kompletne głowice skrawające ze szczękami, a także zapasowe szczęki.**

W zamówieniu podawać żadaną wielkość.

Opis techniczny

głowica do gwintów rurowych Whithwortha	3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 cal
liczba ramion grzechotki	1
norma	DIN EN 10226
Opakowanie	Walizka z blachy stalowej
Rodzaj produktu	Gwintownice

Akcesoria

Ramiona z grzechotką „Central” Typ C1.1/4	820600 C1.1/4
Głowice z nożami Rodzaj gwintu R1.1/4	820650 R1.1/4
Skrzynki z blachy stalowej do gwintownic „Central” Typ C1.1/4	820620 C1.1/4
Głowice z nożami Rodzaj gwintu R3/4	820650 R3/4
Głowice z nożami Rodzaj gwintu R3/8	820650 R3/8
Głowice z nożami Rodzaj gwintu R1/2	820650 R1/2
Głowice z nożami Rodzaj gwintu R1	820650 R1