

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 12/09mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260706 12/09
GTIN	4045197655417
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Wielkość chwytu	12 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	SC.. 09T3..
Szerokość funkcjonalna L ₄	16 mm
wielk. płytki	9 mm
długość główki L ₁	18 mm
kod ISO uchwytu	SSSCR/L 1212F09
śruby mocujące	269028 2
długość całkowita L	80 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruby mocujące Typ 2

269028 2

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®
TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500