



## Nauszniki kapsułowe, zależne od poziomu Peltor™WS™LiteCom PRO III, typ: PRO3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	097792 PRO3
GTIN	7318640068070
Klasa artykułu	04A

### Opis

#### Wykonanie:

Wysokowydajny, zależny od poziomu hałasu środek ochrony słuchu z wbudowanym, wstępnie zaprogramowanym analogowym i cyfrowym systemem radiowym. 16 kanałów (analogowy PMR), 16 kanałów (cyfrowy PMR). Funkcja Bluetooth® Multipoint umożliwia bezprzewodową łączność z telefonami komórkowymi, dzięki czemu użytkownik może odbierać, prowadzić i kończyć rozmowy telefoniczne bez konieczności przerywania pracy. **Tłumiący hałas i wodoszczelny mikrofon** umożliwia transmisję sterowaną głosowo (VOX) w trybie głośnomówiącym w głośnym otoczeniu. Nauszniki są wyposażone w **ładowany** akumulator litowo-jonowy. SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

#### Zastosowanie:

Do komunikacji w obrębie wymagającego otoczenia obciążonego hałasem.

#### Norma:

EN 352-4; EN 352-6

#### w dostawie::

Z akumulatorem, ładowarką, dodatkowym zestawem higienicznym i ochroną na mikrofon.

#### wskazówka:

Zestawy higieniczne pod nr 097767 wielk. HY83

**Opis techniczny**

czas pracy	11 h
masa	490 g
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
wartość SNR (stopień tłumienia)	33 dB(A)
norma	EN 352-4
norma	EN 352-6
Rodzaj produktu	Nauszniki kapsułowe