

Garant**Uniwersalne obcinaki do rur, dla Ø do: 54mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	818130 54
GTIN	4067263125129
Klasa artykułu	81C

Opis**Wykonanie:**

Niezwykłe wytrzymała konstrukcja do najwyższych obciążeń. Czyste i niezawodne cięcie dzięki 4 rolkom prowadzącym ułożonym w rzędzie.

Korpus z ciśnieniowego odlewu aluminiowego. Szybkie nastawianie wrzeciona na zasadzie grzechotki z cofaniem sprężynowym. Zamienny krążek tnący do nr 818110.

Zalety:

Wysoka trwałość dzięki krążkowi tnącemu **pokrytemu powłoką TiN**. Mniejszy nakład siły i krótszy czas pracy dzięki:

- **Ergonomiczny uchwyt**
- **lekka konstrukcja**
- **Ułożyskowane igłowo rolki prowadzące i krążek tnący**
- **Wyjmowane okrawacze ręczne z ostrzem S20 powlekanym TiN.**

Zastosowanie:

Zastosowanie do cięcia rur ze stali VA, aluminium, mosiądzu i miedzi.

Część zamienna:

Zamienny krążek tnący nr 818110.

Opis techniczny

do rur o Ø zewn.	6 - 54 mm
masa	720 g
Ø krążków tnących	19 mm
otwór w krążku tnącym	4,85 mm

długość	220 - 280 mm
szerokość krążka tnącego	6,2 mm
wysokość	40 mm
szerokość	85 mm
liczba rolek prowadzących	4
liczba krążków tnących	1
nadaje się do rur z	VA
nadaje się do rur z	Aluminium
nadaje się do rur z	Mosiądz
nadaje się do rur z	Miedź
z funkcją grzechotki	nie
Rodzaj produktu	Obcinaki do rur

Akcesoria

Zestaw rolek prowadzących z łożyskami igiełkowymi 16-elem.	818035
Zamienny krążek tnący	818110
Sworzeń kółeczka	819630