

Sprawdziany graniczne do rowków w wałkach, Typ: G



Dane zamówienia

Numer katalogowy	484409 G
GTIN	2050002077683
Klasa artykułu	48B

Opis

Wykonanie:

Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach ze strona dobrą i stroną odrzutów. Strona dobra z **pomiarem zużycia** wg DIN 7164. Korpus sprawdziany ze stali hartowanej.

Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach z wymiarem pośrednim i pasowaniem ISO, np. nr 484409 wielk. **15,8 M6** lub tolerancją numeryczną, np. nr 484409 wielk. **41,04 +0,01/-0,02**.

Zastosowanie:

Do sprawdzania spasowania powierzchni, np. nakrętek.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

wskazówka:

Należy określić wymaganą klasę tolerancji. Podczas zamawiania podać **pozycję pola tolerancji (A–ZC)** i podstawowy stopień tolerancji (7–13) lub tolerancję numeryczną. Sprawdzian o podstawowym stopniu tolerancji 6 i bardziej precyzyjnymi tolerancjami dostępny na zapytanie.

Opis techniczny

jakość	7
jakość	8
jakość	9
jakość	10
jakość	11
jakość	12

jakość	13
norma	DIN EN ISO 1938-1
norma	DIN 7164
wymiar nominalny	26 - 30 mm
Kalibracja	L6
Rodzaj produktu	Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach