

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/09mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260706 16/09
GTIN	4045197653284
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śruba do płytki podporowej	269013 2
wielk. płytki	9 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
długość główki L ₁	20 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	SC.. 09T3..
kod ISO uchwytu	SSSCR/L 1616H09
śruby mocujące	269028 2
płytki podporowa	269005 12
Wielkość chwytu	16 mm
długość całkowita L	100 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
płytki podporowa Typ 12	269005 12
śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2
śruby mocujące Typ 2	269028 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500