

**Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 12/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260711 12/09
GTIN	4045197655431
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub> uchwytów neutralnych	6 mm
Długość wsięgu L <sub>1</sub> uchwytów neutralnych	6 mm
wielk. płytki	9 mm
śruba do płytki podporowej	269013 2
Wielkość chwytu	12 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	SC.. 09T3..
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	80 mm
kod ISO uchwytu	SSDCN 1212F09
śruby mocujące	269028 2
płytki podporowa	269005 12
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

**Akcesoria**

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

płytki podporowa Typ 12

269005 12

śruby mocujące Typ 2

269028 2

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500