

Mitutoyo**Przymiary, Efektywna długość pomiarowa L₀: 400mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	499241 400
GTIN	4550501371490
Klasa artykułu	44D

Opis

Wykonanie:

- **Z systemem pomiaru bezwzględnego.**
- **Po włączeniu wyświetla się bieżąca pozycja, dzięki czemu nie ma potrzeby czasochłonnego dosuwania do punktów odniesienia.**
- **Łatwy montaż i instalacja.**
- **Odporność na działanie wody, olejów i pyłów spowodowanych indukcją elektromagnetyczną.**

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Do dokładnej rejestracji i pozycjonowania przemieszczeń osiowych, np. we frezarkach, tokarkach, stołach pozycjonujących lub przyrządach pomiarowych. Nadają się również do przezbrojenia obrabiarek na wskaźniki cyfrowe.

wskazówka:

Można stosować tylko w połączeniu ze wskaźnikiem nr 499356.

Opis techniczny

efektywna długość pomiarowa L ₀	400 mm
stopień ochrony IP	IP 67
odległość osi otworów L ₂	568 mm

szerokość	22 mm
długość całkowita L ₃	588 mm
maks. przemieszczenie głowicy pomiarowej L ₁	430 mm
dokładność pomiaru (20°)	5 µm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
długość przewodu	3,5 m
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Rodzaj produktu	Przymiary

Akcesoria

Wskaźnik cyfrowy liczba przedstawianych osi 2	499356 2
Wskaźnik cyfrowy liczba przedstawianych osi 3	499356 3