

Mitutoyo**Przymiary, Efektywna długość pomiarowa L₀: 1500mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	499241 1500
GTIN	4550501371629
Klasa artykułu	44D

Opis

Wykonanie:

- **Z systemem pomiaru bezwzględnego.**
- **Po włączeniu wyświetla się bieżąca pozycja, dzięki czemu nie ma potrzeby czasochłonnego dosuwania do punktów odniesienia.**
- **Łatwy montaż i instalacja.**
- **Odporność na działanie wody, olejów i pyłów spowodowanych indukcją elektromagnetyczną.**

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Do dokładnej rejestracji i pozycjonowania przemieszczeń osiowych, np. we frezarkach, tokarkach, stołach pozycjonujących lub przyrządach pomiarowych. Nadają się również do przebrojenia obrabiarek na wskaźniki cyfrowe.

wskazówka:

Można stosować tylko w połączeniu ze wskaźnikiem nr 499356.

Opis techniczny

długość całkowita L ₃	1698 mm
efektywna długość pomiarowa L ₀	1500 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
szerokość	22 mm

odległość osi otworów L ₂	1678 mm
maks. przemieszczenie głowicy pomiarowej L ₁	1540 mm
długość przewodu	5 m
dokładność pomiaru (20°)	7 μm
stopień ochrony IP	IP 67
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Rodzaj produktu	Przymiary

Akcesoria

Wskaźnik cyfrowy liczba przedstawianych osi 2	499356 2
Wskaźnik cyfrowy liczba przedstawianych osi 3	499356 3