



Wyrzynarki akumulatorowe, Typ: 71360561



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078210 71360561
GTIN	4014586900315
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Solidne otwornice do uniwersalnego zastosowania, z metalowymi korpusami przekładni i zabezpieczeniem przed przeciążeniem. Wyrzynarka akumulatorowa, do metalu i drewna. Optymalna kontrola dzięki wąskiemu uchwytowi prętowemu do precyzyjnego cięcia. Możliwość regulacji liczby obrotów i ruchu wahadłowego.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073808 – 073840.

Opis techniczny

masa	2,1 kg
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
maks. grubość przecinanej stal węglowej	12 mm
cięcie pod kątem	tak
wymiana narzędzi bez użycia narzędzi	tak
cechy szczególne	niewielki obwód uchwytu

skok wahadłowy	4-krotny
konstrukcja	Kształt prosty
maks. grubość przecinanego drewna	150 mm
oznaczenie producenta	F-IRON Jig 26 AS
maks. wibracje wg EN	8,1 m/s ²
liczba skoków	700 - 3000 min ⁻¹
Napięcie akumulatorów	18 V
Liczba dołączonych akumulatorów	0
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
Rodzaj produktu	Piły