



Akumulatorowa piła tarczowa, typ: 71360461



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078209 71360461
GTIN	4014586900131
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa, akumulatorowa ręczna piła tarczowa do szybkiego i precyzyjnego cięcia na zimno blachy, rur i profili; maks. głębokość cięcia 57 mm.

- **Ręczna regulacja prędkości.**
- **Duży pojemnik na wióry.**
- **Przełącznik czuwakowy, zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem oraz wyłączenie temperatury.**

w dostawie::

W komplecie ręczna piła tarczowa, pojemnik na wióry i L-BOXX. Bez akumulatora i ładowarki.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i zestawy startowe zob. nr 073814 i nr 073839.

Pasujące zestawy startowe zob. nr 073863–073867.

Opis techniczny

masa	3,05 kg
maks. głębokość cięcia 90°	57 mm
Ø brzeszczotu	150 mm
maksymalna prędkość obrotowa	2800 min ⁻¹

Napięcie akumulatorów	18 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	0
maks. wibracje wg EN	<2,5 m/s ²
wersja	Piła tarczowa do metalu
oznaczenie producenta	F-IRONCut57AS
Ø otworu brzeszczotu	20 mm
Rodzaj produktu	Piła