

**Akumulatorowe piły tarczowe, Typ: M12FCS442****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078207 M12FCS442
GTIN	4058546483609
Klasa artykułu	03L

Opis**Wykonanie:****Akumulatorowa piła tarczowa M12 FUEL™ z bezszczotkowym silnikiem POWERSTATE™.**

- Stopka miedziana zmniejsza wagę i maksymalizuje trwałość.
- Wbudowana dmuchawa pyłu utrzymuje linię cięcia w czystości.
- Światło LED oświetla linię cięcia, zapewniając lepszą widoczność.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i zestawy startowe zob. nr 073814 i nr 073839.

Opis techniczny

masa	7,8 kg
wersja	Ręczna piła tarczowa
maks. głębokość cięcia 90°	44 mm
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
Liczba dołączonych akumulatorów	2
oznaczenie producenta	M12 FCS442 502X
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Ø otworu brzeszczotu	20 mm

pojemność akumulatora	5 Ah
Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
maks. wibracje wg EN	1,5 m/s ²
maksymalna prędkość obrotowa	3600 min ⁻¹
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
Ø brzeszczotu	140 mm
Napięcie akumulatorów	12 V
Rodzaj produktu	Piły

Akcesoria

System akumulatorów litowo-jonowych M12B4 typ akumulatora MB12	073815 MB12
System akumulatorów litowo - jonowych M12B6 typ akumulatora MB12	073829 MB12
Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C
Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC	073840 M1218FC
Ładowarki akumulatorów Typ M1218SC	073840 M1218SC