

Garant UNILINE

ESD-CLEANING Wall mobilne, Typ: M**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972890 M
GTIN	4067263126126
Klasa artykułu	9GD

Opis**Wykonanie:**

Bardzo stabilne, dwuścienne słupki pionowe z blachy stalowej, obustronne ścianki perforowane 9×9 mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych, takich jak np. haki i uchwyty Easyfix. Stabilna płyta podstawy umożliwi łatwe ustawianie i przesuwanie.

Koła przewodzące ładunki elektryczne z 4 kółkami skrętnymi o \varnothing 125 mm, 2 z hamulcem postojowym.

Norma:

DIN EN 61340-5-1

w dostawie::

Panel ESD UNI Wall w wersji przejezdnej; pojemnik na surowce wtórne ESD easyBin nr 972910 wielk. 25; pojemniki magazynowe półotwarte ESD nr 972321 wielk. AB1 z uchwytem skrzynek Easyfix; uchwyt narzędziowy Easyfix 90°, długość 100 mm; podwójny uchwyt narzędziowy Easyfix 45°, długość 100 mm; uchwyt na butelki/puszki Easyfix o \varnothing wewnętrznej 90 mm.

Powłoka lakiernicza:

Kolor jasnoszary zbliżony do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD. Bez możliwości konfiguracji.**

Opis techniczny

liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
-----------------------------------	---

Ø koła	125 mm
głębokość	750 mm
wysokość	2067 mm
liczba kółek skrętnych bez hamulca	2
masa	69 kg
szerokość użytkowa	600 mm
szerokość	600 mm
nośność	75 kg
Seria	Cleaning Wall
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Rodzaj produktu	Stanowiska do czyszczenia