

Garant GRIDLINE

**Obudowa szafy narzędziowej ESD do szuflad, 26×24G, wysokość: 700mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972450 700
GTIN	4067263126270
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

Obudowa szafy narzędziowej o wymiarach 30×28G, **przewodząca ładunki elektrostatyczne** zgodnie z DIN EN 61340-5-1, pasująca do szuflad 26×24G. Do mocowania szuflad w rozstawie 25 mm. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym. Odpowiednie szuflady zob. nr 972453.

**Z kablem uziemiającym ESD w komplecie.**

**Powłoka lakiernicza:**

Kolor jasnoszary zbliżony do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD.**

**wskazówka:**

- **Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę na to, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej szafy.**
- **Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np. osłony i uchwyty listwowe) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.**

**Opis techniczny**

głębokość	700 mm
szerokość	750 mm

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
zapobiegające powstawaniu ładunków elektrostatycznych (ESD),	tak
Kabel uziemiający ESD w komplecie	tak
Uziemienie	Przyłącze uziemienia na obudowie
szerokość w G	30
masa	35 kg
głębokość w G	28
wysokość	700 mm
Nośność maksymalna	4000 kg
Komponenty nie przewodzące wyładowań elektrostatycznych	Wszystkie części z tworzyw sztucznych
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	26×24G
Rodzaj produktu	Obudowa szafki narzędziowej

## Akcesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
---	-------------