

Garant GRIDLINE

Szuflada ESD, 36×24G, szuflady o wysokości frontu: 50mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972473 50
GTIN	4067263126409
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu.

Wycięcia do mocowania listew działowych w odległości co 25 mm (w szufladach o wysokości frontu od 75 mm).

Nośność 50 kg.

w dostawie::

Szuflada kompletna z 1 parą szyn prowadzących.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad i fronty w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

Opis techniczny

głębokość użytkowa	600 mm
Szerokość użytkowa w G	36
Głębokość użytkowa w G	24
Nośność szuflad/szufladopótek	50 kg
szerokość użytkowa	900 mm
masa	14 kg
z blokadą wysuwania jednej szuflady	nie
Zakres zastosowania	Szafa narzędziowa
o wysokości frontu	50 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×24

wysokość użytkowa	25 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	36×24G
Rodzaj produktu	Szuflada