

Garant GRIDLINE

**Obudowa szafy narzędziowej ESD do szuflad, 36×24G, wysokość: 800mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972470 800
GTIN	4067263126485
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

Obudowa szafy narzędziowej przewodząca ładunki elektrostatyczne 40×28G, pasująca do szuflad 36×24G. Do mocowania szuflad w rozstawie 25 mm. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym. Pasujące szuflady pod nr 972473.

**Z kablem uziemiającym ESD w komplecie.****Powłoka lakiernicza:**

Korpus w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD.**

**wskazówka:**

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np. osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych. Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę na to, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej szafy.

**Opis techniczny**

wysokość użytkowa	700 mm
głębokość	700 mm
Liczba szufladopótek	0
szerokość w G	40
wysokość	800 mm
Liczba szuflad	0
Kabel uziemiający ESD w komplecie	tak
Uziemienie	Przyłącze uziemienia na obudowie
Nośność maksymalna	4000 kg
masa	45 kg

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
szerokość	1000 mm
głębokość w G	28
zapobiegające powstawaniu ładunków elektrostatycznych (ESD),	tak
liczba drzwi	0
wysokość użytkowa szuflad	700 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	36×24G
Rodzaj produktu	Obudowa szafki narzędziowej

## Akcesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
---	-------------