

Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 16/09mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260711 16/09
GTIN	4045197655448
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śruba do płytki podporowej	269013 2
Wielkość chwytu	16 mm
wielk. płytki	9 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄ uchwytów neutralnych	8 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	100 mm
śruby mocujące	269028 2
kod ISO uchwytu	SSDCN 1616H09
Długość wysięgu L ₁ uchwytów neutralnych	9 mm
płytki podporowa	269005 12
pasująca wymienna płytki skrawająca	SC.. 09T3..
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

płytki podporowa Typ 12

269005 12

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruby mocujące Typ 2

269028 2

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500