

Garant GRIDLINE

**Szafa narzędziowa ESD kompletna z szufladami 50 kg, 36×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 800/6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972460 800/6
GTIN	4067263126539
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

Szafa narzędziowa **przewodząca ładunki elektrostatyczne**, wg DIN EN 61340-5-1. W pełni wyposażona szafka narzędziowa 40×28G, z szufladami 36×24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu od 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

**Z kablem uziemiającym ESD w komplecie.**

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i szuflady w kolorze szarym jasnym, zbliżonym do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD.**

**wskazówka:**

- **Na czas podnoszenia i transportu szaf należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.**
- **Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np. osłony i uchwyty listwowe) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.**

**Opis techniczny**

Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×24
wysokość	800 mm

szerokość użytkowa szuflad w G	36
masa	138 kg
wysokość użytkowa	700 mm
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
szerokość	1000 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	24
głębokość	700 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	50 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Atrybut nazwy produktu	36x24G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa

## Akcesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Obudowa szafy narzędziowej ESD do szuflad wysokość 800 mm	972470 800
Szuflada ESD szuflady o wysokości frontu 100 mm	972473 100
Szuflada ESD szuflady o wysokości frontu 150 mm	972473 150
Szuflada ESD szuflady o wysokości frontu 200 mm	972473 200
Szuflada ESD szuflady o wysokości frontu 75 mm	972473 75