

**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260706 20/09
GTIN	4045197653291
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
śruby mocujące	269028 2
Wielkość chwytu	20 mm
kod ISO uchwytu	SSSCR/L 2020K09
pasująca wymienna płytki skrawająca	SC.. 09T3..
długość główki L <sub>1</sub>	20 mm
śruba do płytki podporowej	269013 2
płytki podporowa	269005 12
wielk. płytki	9 mm
długość całkowita L	125 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

---

**Akcesoria**

śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2
śruby mocujące Typ 2	269028 2
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
płytki podporowa Typ 12	269005 12
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500