



Zestawy wiertel udarowych z „MX4”, liczba wiertel: 5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	789062 5
GTIN	4058546521660
Klasa artykułu	76G

Opis

Wykonanie:

Główka wiertła o przekroju kwadratowym. Dzięki 4-ostrzowej główce wiertła uzyskują większą prędkość wiercenia. Dwukrotnie większa trwałość w porównaniu z wiertłami 2-ostrzowymi. Poczwórna linia śrubowa o dużej pojemności. TARGET TIP TECHNOLOGY – końcówki zagięte pod ostrzejszym kątem:

Większa precyzja wiercenia, brak poślizgu na powierzchni, większa agresywność w stali zbrojeniowej oraz większa prędkość wiercenia.

Certyfikat PGM – potwierdza precyzyjne otwory nadające się pod kołki, zarówno do kotew chemicznych, jak i mechanicznych.

W kasie z tworzywa sztucznego kompatybilnej z PACKOUT.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i murze – przy wysokim komforcie pracy.

Bardzo spokojna praca, duża dokładność kołowego kształtu otworów. **Poczwórna linia śrubowa** zapewnia szybkie odprowadzanie zwiercin, małe drgania i dużą stabilność. Wysoki komfort pracy i małe obciążenie obrabiarki.

Zawartość:

Wiertło udarowe nr 789050: po 1 szt.

wielk. 5; 6; długość 115 mm;

wielk. 6; 8; 10; długość 165 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	5
Opakowanie	Kasetka z tworzywa sztucznego
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie z udarem
chwyt	SDS Plus
Rodzaj produktu	Wiertła do kamienia