


Garant

**Płytki do przecinania wersja neutralna,, HU9310, szerokość skrawania W:
8mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273298 8
GTIN	4067263126829
Klasa artykułu	21J

Opis**Zastosowanie:**

Do opravek mieczowych nr 273551 – 273558.

Opis techniczny

powłoka	bez powłoki
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,19 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
Szerokość skrawania W	8 mm
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	N
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HU9310
liczba wymian/ostrzy	1

Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	380 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	360 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	280 m/min	N
ciągłe	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		