


**Garant**

**Płytki do przecinania wersja neutralna,, HU9310, szerokość skrawania W:  
6mm**



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 273298 6      |
| GTIN             | 4067263126805 |
| Klasa artykułu   | 21J           |

### Opis

**Zastosowanie:**

Do opravek mieczowych nr 273551 – 273558.

### Opis techniczny

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| powłoka                                             | bez powłoki  |
| promień naroża                                      | 0,3 mm       |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne      |
| Szerokość skrawania W                               | 6 mm         |
| Materiał ostrza                                     | HM           |
| posuw f                                             | 0,17 mm/obr, |
| Zastosowanie główne                                 | N            |
| Warunki skrawania                                   | ciągły       |
| Gatunek                                             | HU9310       |
| liczba wymian/ostrzy                                | 1            |

## Karta danych

Profil płytki skrawającej

wersja neutralna,

Rodzaj produktu

Toczenie poprzeczne

### Dane użytkownika

|                                | przydatność          | $V_c$     | kod ISO |
|--------------------------------|----------------------|-----------|---------|
| aluminium tworzywa sztuczne    | nadaje się           | 380 m/min | N       |
| aluminium (dające krótki wiór) | nadaje się           | 360 m/min | N       |
| Al > 10% Si:                   | nadaje się           | 280 m/min | N       |
| ciągle                         | nadaje się           |           |         |
| nieregularnie                  | nadaje się warunkowo |           |         |
| maksymalnie na mokro           | nadaje się           |           |         |