

**KOMET KUB Quatron® wiertła z płytkami skrawającymi chwyt uniwersalny, 2xD, Ø D: 22,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	235500 22,5
GTIN	4047109047228
Klasa artykułu	24P

Opis**Wykonanie:****Z uchwytem uniwersalnym.**

- **Zoptymalizowane kanały chłodzenia umożliwiają bezpieczne odprowadzanie wiórów.**
- **Kąt wierzchołkowy 174° dla niemal równej podstawy otworu.**

Zastosowanie:

- **jako narzędzie nieruchome lub obracające się**
- **do wiercenia w trudnych warunkach (naskórek walcowniczy, ukośne powierzchnie odlewów, obróbka przerywana)**
- **do otworów o tolerancji $\pm 0,2$ mm.**

Z płytkami skrawającymi nr 236520-236576.

w dostawie::

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Długość wysięgu L_1 : 70 mm

Ø chwytu D_s : 25 mm

Długość chwytu L_s : 56 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOEX 07T308 23-..

śruby mocujące: 239652 8IP1 (1,3 Nm)

Opis techniczny

Ø chwytu D_s	25 mm
Liczba ostrzy Z	1
śruby mocujące	239652 8IP1 (1,3 Nm)

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOEX 07T308 23-..
Długość użyteczna L ₁	46 mm
Długość wsięgu L ₁	70 mm
Długość chwytu L _s	56 mm
Seria	KUB Quatron®
Gatunek	HB330
Ø nomin. D	22,5
kąt wierzchołkowy	174 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	2xD
chwyt	DIN 6535 HE, DIN 6595
zastosowanie wiertel	Wykonywanie nakiełków
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	nawiercanie ukośne
zastosowanie wiertel	wiercenie ukośne
zastosowanie wiertel	Przewiercanie
zastosowanie wiertel	Wiercenie rowka
zastosowanie wiertel	wyjście ukośne
zastosowanie wiertel	baryłkowe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 8IP1	239652 8IP1
Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,3 Nm	211750 1,3