

HOLEX**Wózek warsztatowy razem z uniwersalnym zestawem narzędzi , 241-elem. do 7 szuflad, Typ: 1****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 689500 1 |
| GTIN | 4067263129516 |
| Klasa artykułu | 66H |

Opis**Wykonanie:**

Kompaktowy wózek warsztatowy z 7 szufladami. Szuflady są wyposażone w **241-elem. zestaw narzędzi uniwersalnych HOLEX**, składający się z następujących elementów: klucze do śrub, szczypce, klucze nasadowe 1/4 cala i 1/2 cala, narzędzia udarowe, szczypce do pierścieni osadczych, wkrętaki i artykuły uzupełniające. Narzędzia z górnych **6 szuflad** znajdują się w dopasowanych, dwukolorowych wkładkach z twardej pianki poliuretanowej, dzięki czemu każde z nich ma swoje określone miejsce w wózku warsztatowym. Narzędzia z najniższej szuflady można wkładać luźno i indywidualnie uzupełniać o dodatkowe narzędzia.

w dostawie::

Wózek warsztatowy z 7 szufladami z pełnym wysuwem: 1x nr 914705 rozm. 7

Sprzęt pomiarowy i akcesoria – 22-elem.: 1x nr 689501 wielk. 1 wkładka z twardej pianki

1x nr 081437 wielk. BLACK latarka kieszonkowa, diodowa (LED) z bateriami

1x nr 085154 wielk. B marker trwały Dura-Ink® 15

1x nr 096845 wielk. CLEAR komfortowe okulary ochronne

1x nr 410200 wielk. 150 suwmiarka, noniusz 1/20

1x nr 458800 wielk. HM rysik traserski prosty z węglików spiekanych

1x nr 461805 wielk. 300 giętka, przymiar stalowy, wąski, nierdzewny, matowany z podziałką z tyłu

1x nr 462014 wielk. 3 miara zwijana, skala mm/cala

1x nr 466200 wielk. 2 metrówka z tworzywa sztucznego

1x nr 467436 wielk. 400 poziomnica aluminiowa, z magnesem

1x nr 844525 wielk. 1F nóż do kabli z uchwytem z tworzywa sztucznego, składany

1x nr 845010 wielk. 10 ostrza odłamywane, zestaw 10 szt. 18 mm „experience”

1x nr 845039 wielk. 160 nóż uniwersalny z rękojeścią z cynkowego odlewu ciśnieniowego, do grotów 18 mm

1x nr 452600 wielk. 150X100 kątownik ze stopką, dokładność 2

Zestaw kluczy do śrub, 21-elem.: 1x nr 689501 wielk. 2 wkładka z twardej pianki

1x nr 613950 wielk. 21; 22 klucz płasko-oczkowy

1x nr 613960 wielk. 9 zestaw kluczy płasko-oczkowych

1x nr 614805 wielk. 7; 8; 10; 13; 17 klucz płaski / klucz oczkowy z grzechotką

1x nr 622201 wielk. 7; 8; 10; 13 klucz nasadowy z uchwytem, długi

1x nr 813961 wielk. 200 klucz rozsuwalny główkowy z nasadkami

Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala, 115-elem.: 1x nr 689501 wielk. 3 wkładka z twardej pianki

1x nr 631020 wielk. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 nasadka 6-kątna, 1/4 cala

1x nr 631720 wielk. 3; 4; 5 nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala, krótka

1x nr 632090 wielk. 1/4 grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala

1x nr 632420 wielk. 50; 100 przedłużka, 1/4 cala

1x nr 633029 wielk. 116 przetyczka, 1/4 cala

1x nr 633520 wielk. 1/4 przegub cardana 1/4 cala

1x nr 640190 wielk. 1/2 grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala

1x nr 641020 wielk. 125; 255 przedłużka, 1/2 cala

1x nr 641320 wielk. 295 przetyczka, 1/2 cala

1x nr 641620 wielk. 1/2 przegub cardana, 1/2 cala

1x nr 642120 wielk. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; nasadka 12-kątna, 1/2 cala

1x nr 643220 wielk. 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala

1x nr 675597 wielk. 71 zestaw bitów, 71-elem.

1x nr 676566 wielk. 1 uchwyt wkrętakowy z magazynkiem bitów 1/4 cala, z grzechotką i magnesem

1x nr 676668 wielk. 60 uchwyt wkrętakowy z magnesem do bitów 1/4 cala

1x nr 676950 wielk. 4/4 adapter z chwytem 6-kątnym 1/4 cala, C 6,3

Zestaw wkrętek, 32-elem.: 1x nr 689501 wielk. 4 wkładka z twardej pianki

1x nr 625701 wielk. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25 wkrętki do śrub Torx®

1x nr 627225 wielk. 9 zestaw wkrętek kątowych 6-kątnych, niklowanych

1x nr 660701 wielk. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8; 10 wkrętak do śrub płaskich, z uchwytem

1x nr 664201 wielk. 4; 5,5; 6,5 wkrętak do śrub płaskich, krótki

1x nr 668401 wielk. 0; 1; 2; 3 wkrętak do śrub Phillips, z uchwytem

1x nr 668471 wielk. 1; 2 wkrętak do śrub Phillips, krótki

Zestaw szczypiec, 12-elem.: 1x nr 689501 wielk. 5 wkładka z twardej pianki

1x nr 702995 wielk. 180 szczypce uniwersalne wanadowe, gładkie, z nasadkami 2-komponentowymi

1x nr 706145 wielk. 250 szczypce do instalacji wodnych atramentowane, z nasadkami

1x nr 713195 wielk. 200 szczypce płasko-okrągłe, proste, gładkie, z nasadkami

1x nr 713595 wielk. 200 szczypce płasko-okrągłe, odgięte, gładkie, z nasadkami

1x nr 719805 wielk. J1; J2 szczypce do wewnętrznych pierścieni osadczycy, kształt C, szczęki proste

1× nr 719905 wielk. A1; A2 szczypce do zewnętrznych pierścieni osadczych, kształt A, szczęki proste

1× nr 725245 wielk. 160 obcinaczka boczna, gładka, z nasadkami

1× nr 818305 mały obcinak krążkowy do rur z 4 rolkami prowadzącymi

1× nr 860351 wielk. 50 zwornice śrubowe

Zestaw materiałów ściernych i narzędzi udarowych, 18-elem.: 1× nr 689501 wielk. 6 wkładka z twardej pianki

1× nr 517420 wielk. 250 zestaw pilników z uchwytem 2-komponentowym, 5-elem., w zwijanym etui

1× nr 557660 wielk. F myjka szlifierska uniwersalna

1× nr 575000 wielk. 4 drucziana szczotka ręczna, drut stalowy gładki 0,35 mm

1× nr 748000 wielk. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9 wybijak zawleczek z tulejką prowadzącą

1× nr 750530 wielk. 500 młotek ślusarski z trzonkiem z 3 rodzajów materiałów

1× nr 755500 wielk. A400 młotek gumowy czarny

Artykuł uzupełniający, 21-elem.: 1× nr 081670 wielk. 500 podnośnik magnetyczny elastyczny

1× nr 115051 wielk. 1-10 zestaw wiertel krętych HOLEX CleverDrill HSS nr 114031 w kasecie

1× nr 580800 wielk. piły kabłąkowe do metalu z uchwytem, z brzeszczotem bimetalicznym, 24 zęby

1× nr WM0002 wielk. E talia kart do gry w schafkopfa

wskazówka:

Narzędzie jest dostarczane luzem. Wysyłka wyposażonego wózka warsztatowego 689500 wielk. 1 jest możliwa wyłącznie na obszarze UE.

Opis techniczny

| | |
|-----------------|-------------------|
| Liczba szuflad | 7 |
| Rodzaj produktu | Wózek warsztatowy |

Akcesoria

| | |
|---|--------------|
| Latarki kieszonkowe, diodowe (LED)z bateriami kolor BLACK | 081437 BLACK |
| Chwytniki magnetyczne, giętkie siła ciągu magnesu 500 g | 081670 500 |
| Marker trwały Dura-Ink® 15 kolor B | 085154 B |
| Komfortowe okulary ochronne cieniowanie szkieł CLEAR | 096845 CLEAR |
| Zestawy wiertel krętych HOLEX CleverDrill HSS nr 114031, w kasecie typ 1-10 | 115051 1-10 |

| | |
|---|------------|
| Suwmiarkiz noniuszem 1/20 zakres pomiarowy 150 mm | 410200 150 |
| Rysik traserski, prosty, z węgl. spiek. Typ HM | 458800 HM |
| Giętkie, stalowe przymiary liniowe, wąskie, nierdzewne, matowane, z podziałką z tyłu długość całkowita 300 mm | 461805 300 |
| Miarka zwijana, skala mm/cale długość linki 3 m | 462014 3 |
| Metrówki z tworzywa sztucznego długość 2 m | 466200 2 |
| Poziomnice aluminiowe z magnesem długość 400 mm | 467436 400 |
| Zestaw pilników z uchwytem 2-komponentowym, 5-elem., w pokrowcu zwijanym, długość bez trzonu 250 mm | 517420 250 |
| Myjki szlifierskie uniwersalne Typ F | 557660 F |
| Szczotki druciane, ręczne, gładki drut stalowy, 0,35 mm liczba rzędów pokrycia 4 | 575000 4 |
| Piła kabłąkowa do metalu z uchwytem z brzeszczotem bimetalowym, 24 zęby | 580800 |
| Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 21 mm | 613950 21 |
| Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 22 mm | 613950 22 |
| Zestawy kluczy oczkowych liczba wkrętałów 9 | 613960 9 |
| Klucz płasko-oczkowy z grzechotką rozwartość klucza 10 mm | 614805 10 |
| Klucz płasko-oczkowy z grzechotką rozwartość klucza 13 mm | 614805 13 |
| Klucz płasko-oczkowy z grzechotką rozwartość klucza 17 mm | 614805 17 |
| Klucz płasko-oczkowy z grzechotką rozwartość klucza 7 mm | 614805 7 |
| Klucz płasko-oczkowy z grzechotką rozwartość klucza 8 mm | 614805 8 |
| Wkrętaki nasadowe z uchwytem, długie rozwartość klucza 10 mm | 622201 10 |
| Wkrętaki nasadowe z uchwytem, długie rozwartość klucza 13 mm | 622201 13 |
| Wkrętaki nasadowe z uchwytem, długie rozwartość klucza 7 mm | 622201 7 |

| | |
|--|-------------|
| Wkrętaki nasadowe z uchwytem, długie rozwartość klucza 8 mm | 622201 8 |
| Wkrętak do Torx® profil Torx® TX10 | 625701 TX10 |
| Wkrętak do Torx® profil Torx® TX15 | 625701 TX15 |
| Wkrętak do Torx® profil Torx® TX20 | 625701 TX20 |
| Wkrętak do Torx® profil Torx® TX25 | 625701 TX25 |
| Wkrętak do Torx® profil Torx® TX6 | 625701 TX6 |
| Wkrętak do Torx® profil Torx® TX7 | 625701 TX7 |
| Wkrętak do Torx® profil Torx® TX8 | 625701 TX8 |
| Wkrętak do Torx® profil Torx® TX9 | 625701 TX9 |
| Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych, niklowany Liczba wkrętaków 9 | 627225 9 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 10 mm | 631020 10 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 11 mm | 631020 11 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 13 mm | 631020 13 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4 mm | 631020 4 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4,5 mm | 631020 4,5 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5 mm | 631020 5 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5,5 mm | 631020 5,5 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 6 mm | 631020 6 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 7 mm | 631020 7 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 8 mm | 631020 8 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 9 mm | 631020 9 |
| Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala krótkie sześciokąt 3 mm | 631720 3 |
| Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala krótkie sześciokąt 4 mm | 631720 4 |
| Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala krótkie sześciokąt 5 mm | 631720 5 |
| Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala Typ 1/4 | 632090 1/4 |
| Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 100 mm | 632420 100 |

| | |
|--|------------|
| Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 50 mm | 632420 50 |
| Przetyczka, 1/4 cala długość całkowita 116 mm | 633029 116 |
| Przegub Cardana, 1/4 cala Typ 1/4 | 633520 1/4 |
| Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala Typ 1/2 | 640190 1/2 |
| Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 125 mm | 641020 125 |
| Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm | 641020 255 |
| Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 295 mm | 641320 295 |
| Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2 | 641620 1/2 |
| Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 13 mm | 642120 13 |
| Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 14 mm | 642120 14 |
| Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 15 mm | 642120 15 |
| Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 16 mm | 642120 16 |
| Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 17 mm | 642120 17 |
| Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 18 mm | 642120 18 |
| Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 19 mm | 642120 19 |
| Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm | 642120 21 |
| Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 22 mm | 642120 22 |
| Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 24 mm | 642120 24 |
| Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 10 mm | 643220 10 |
| Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 12 mm | 643220 12 |
| Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 14 mm | 643220 14 |
| Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 17 mm | 643220 17 |
| Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 5 mm | 643220 5 |
| Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 6 mm | 643220 6 |
| Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 8 mm | 643220 8 |
| Wkrętaki, do śrub płaskich, z uchwytem szerokość ostrza b 10 mm | 660701 10 |
| Wkrętaki, do śrub płaskich, z uchwytem szerokość ostrza b 2,5 mm | 660701 2,5 |
| | 660701 3,5 |

| | |
|---|------------|
| Wkrętaki, do śrub płaskich, z uchwytem szerokość ostrza b 3,5 mm | |
| Wkrętaki, do śrub płaskich, z uchwytem szerokość ostrza b 5,5 mm | 660701 5,5 |
| Wkrętaki, do śrub płaskich, z uchwytem szerokość ostrza b 7 mm | 660701 7 |
| Wkrętaki, do śrub płaskich, z uchwytem szerokość ostrza b 8 mm | 660701 8 |
| Wkrętaki, do śrub płaskich, krótkie szerokość ostrza b 4 mm | 664201 4 |
| Wkrętaki, do śrub płaskich, krótkie szerokość ostrza b 5,5 mm | 664201 5,5 |
| Wkrętaki, do śrub płaskich, krótkie szerokość ostrza b 6,5 mm | 664201 6,5 |
| Wkrętaki do śrub Phillips, z uchwytem wielkość gniazda krzyżowego 0 | 668401 0 |
| Wkrętaki do śrub Phillips, z uchwytem wielkość gniazda krzyżowego 1 | 668401 1 |
| Wkrętaki do śrub Phillips, z uchwytem wielkość gniazda krzyżowego 2 | 668401 2 |
| Wkrętaki do śrub Phillips, z uchwytem wielkość gniazda krzyżowego 3 | 668401 3 |
| Wkrętaki do śrub Phillips, krótkie wielkość gniazda krzyżowego 1 | 668471 1 |
| Wkrętaki do śrub Phillips, krótkie wielkość gniazda krzyżowego 2 | 668471 2 |
| Zestaw bitów 71 szt. liczba części 71 | 675597 71 |
| Wkrętaki z magazynkiem bitów 1/4 cala z grzechotką i magnesem Typ 1 | 676566 1 |
| Uchwyty wkrętakowe do bitów 1/4 cala z magnesem długość grotu 60 mm | 676668 60 |
| Adapter z uchwytem 6-kątnym 1/4 cala, C 6,3 Typ 4/4 | 676950 4/4 |
| Szczypce uniwersalne wanadowe, gładkie, z 2-komponentowymi nasadkami Długość całkowita 180 mm | 702995 180 |
| Szczypce do instalacji wodnych atramentowane, z nakładkami długość całkowita 250 mm | 706145 250 |

| | |
|--|-------------|
| Szczypce płasko-okrągłe, proste, bez powłoki, z nasadkami długość całkowita 200 mm | 713195 200 |
| Szczypce płasko-okrągłe, odgięte, bez powłoki, z nasadkami na uchwyty długość całkowita 200 mm | 713595 200 |
| Szczypce do pierścieni osadczych, Typ J1 | 719805 J1 |
| Szczypce do pierścieni osadczych, Typ J2 | 719805 J2 |
| Szczypce do pierścieni osadczych, Typ A1 | 719905 A1 |
| Szczypce do pierścieni osadczych, Typ A2 | 719905 A2 |
| Boczne szczypce tnące, gładkie, z nasadkami na uchwyty Długość całkowita 160 mm | 725245 160 |
| Wybijaki zawleczek z tulejką prowadzącą Ø końcówek 0,9 mm | 748000 0,9 |
| Wybijaki zawleczek z tulejką prowadzącą Ø końcówek 1,4 mm | 748000 1,4 |
| Wybijaki zawleczek z tulejką prowadzącą Ø końcówek 1,8 mm | 748000 1,8 |
| Wybijaki zawleczek z tulejką prowadzącą Ø końcówek 2,4 mm | 748000 2,4 |
| Wybijaki zawleczek z tulejką prowadzącą Ø końcówek 2,8 mm | 748000 2,8 |
| Wybijaki zawleczek z tulejką prowadzącą Ø końcówek 3,4 mm | 748000 3,4 |
| Wybijaki zawleczek z tulejką prowadzącą Ø końcówek 3,9 mm | 748000 3,9 |
| Wybijaki zawleczek z tulejką prowadzącą Ø końcówek 4,9 mm | 748000 4,9 |
| Wybijaki zawleczek z tulejką prowadzącą Ø końcówek 5,9 mm | 748000 5,9 |
| Młotki ślusarskie z trzonkiem z 3 rodzajów materiałów masa (bez trzonka) 500 g | 750530 500 |
| Młotki gumowe czarne Typ A400 | 755500 A400 |
| Klucz nastawny z nakładką uchwytu długość całkowita 200 mm | 813961 200 |
| Mały obcinak krążkowy do rur z 4 rolkami prowadzącymi | 818305 |

| | |
|--|------------|
| Noże do kabli z uchwytem z tworzywa sztucznego, składane Typ 1F | 844525 1F |
| Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „experience” Liczba 10 | 845010 10 |
| Nóż uniwersalny z rękojeścią z cynkowego odlewu ciśnieniowego 18 mm długość całkowita 160 mm | 845039 160 |
| Ściski sprężynowe rozstaw 50 mm | 860351 50 |
| Wózek warsztatowy, szuflady z pełnym wysuwem Liczba szuflad 7 | 914705 7 |